

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/beczka-ff-lacznik-zenski-hq-system-f-cap-p-15953.html>



Beczka FF łącznik żeński HQ system F CaP

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CAPGCHQ
Kod EAN	5903031006599

Opis produktu

Złote i srebrne -
Złote HQ CaP typu FF, łatwe w instalacji i, wysokiej wydajności. Zestaw składa się z złączki FF i dwóch gumek CaP.

Wszystkie nasze adaptory zostały specjalnie zaprojektowane, aby osiągnąć optymalną wydajność w przypadku korzystania z WPR, dzięki ich unikalnym cechom: - centralny rowek: aby pozwolić na stałe sprężenie ze szczypcami w trakcie montażu i demontażu; - struktura wewnętrzna: mocna i elastyczna, a aby mieć lepszy kontakt z szeroką gamą przewodów; - korpus zewnętrzny: pojedynczy kompaktowy element, mniejsze wymiary, mniejsze straty sygnału.

Specyfikacja:
Pasmo: 0 - 3000 MHz, z D.C.T. tłumienie: 23,02 dB @ 0 ÷ 3000 MHz
Impedancja: 75 ohm Ekranowanie: Klasa A + Normy: EN 50083-4 i CEI 100-7

CaP to uniwersalna gumka, osłona wtyków dla wszystkich kabli koncentrycznych RG6 o średnicy do ok. 7mm. Produkt posiada swój własny patent. Jest to proste, szybkie, ekonomiczne rozwiązanie, redukuje wszystkie problemy powstające z połączeń koaksjalnych. Nadaje się do ponownego użycia i recyklingu, wykonane we Włoszech z wytrzymałego mechanicznie i elektronicznie materiału. CaP-y są dostępne w 9 różnych kolorach - odporne na promieniowanie UV, bardzo plastyczne i odporne na zużycie. **Klasa ekranowania A+** - jeden punkt styku z przewodem. Użycie osłony CaP nie wymaga użycia specjalistycznych narzędzi i wiedzy. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym zamieszczonym materiałem filmowym. CaP-y można stosować jako samodzielny wtyk F, a także jako dodatkowe zabezpieczenie, osłona do większych wtyków dostępnych na polskim rynku. W naszej ofercie znajdzie Państwo same gumki CaP oraz zestawy wtyków z gumkami CaP.

Instrukcja montażu:

Zaciskarki i szczypce ułatwiają i przyspieszają proces instalacyjny systemu CaP, natomiast nie są wymagane. Bezproblemowo można zmontować wtyk z gumką CaP bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Instrukcja montażu przy użyciu szczypiec ProCaP.

Zaciskarki i szczypce ułatwiają i przyspieszają proces instalacyjny systemu CaP, natomiast nie są wymagane. Bezproblemowo można zmontować wtyk z gumką CaP bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Instrukcja montażu przy użyciu szczypiec PiCaP.

CaP-y można stosować jako samodzielny wtyk F, a także jako dodatkowe zabezpieczenie, osłona do większych wtyków dostępnych na polskim rynku. W naszej ofercie znajdzie Państwo same gumki CaP oraz zestawy wtyków z gumkami CaP.

Instrukcja montażu - materiały filmowe:

Specyfikacja techniczna
Test strat
Test tłumienia

